



Szárnyas ajtós szekrény készlet lemezes szárnyas ajtókkal, Szekrények száma: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	949502 2
GTIN	4067263107781
Árucikk kategória	90N

Leírás

Kivitel:

Ház és ajtók 0,9 mm-es acéllemezéből, polcok rögzítése 40 mm-es osztásban lehetséges. Az ajtók belső oldala megerősítve, **hengerzárral szerelt** tolóretesszel zárható. A zárral kapcsolatos további információkat lásd a 950050 – 950060 cikkszámoknál.

Tele lemez szárnyas ajtókkal.

Tartalom:

2x 949501 sz. 2000 méret.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 élénkkék **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szélesség	1000 mm
Súly	69 kg
Mélység	400 mm

Adatlap

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fogantyú pozícionálása	Középen
Magasság	2000 mm
Hasznos magasság	1840 mm
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Polclapok száma	4
Anyagvastagság	0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	60 kg
Szekrényház belső teherbírása	500 kg
Ajtónyitás szöge	225 fok
Magasságállítás osztása	40 mm
Hengerzár	moduláris zárbetét
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Irattartó szekrény

Tartozék

Plusz polclap Típus 1000	949514 1000
--------------------------	-------------