

**Szárnyas ajtós szekrény polclapokkal, Szekrények száma: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	949532 2
GTIN	4067263107798
Árucikk kategória	90N

Leírás**Kivitel:**

Ház és ajtók 0,9 mm-es acéllemezről, polcok rögzítése 40 mm-es osztásban lehetséges. Az ajtók belső oldala megerősítve, **hengerzárral szerelt** tolóretesszel zárható. Kompletten **4 db** horganyzott lemez **polccal**.

Tartalom:

2× 949531 sz. 1950/A méret.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Fogantyú pozícionálása	Középen
Polclapok száma	4
Mélység	430 mm
Magasság	1950 mm

Adatlap

Modell	A
Hasznos magasság	1820 mm
Súly	74 kg
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Szélesség	950 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	80 kg
Szekrényház belső teherbírása	500 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	40 mm
Hengerzár	moduláris zárbetét
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Irattartó szekrény

Tartozék

Plusz polclap Típus 950	949534 950
-------------------------	------------