



## Szerelőfogók rugós szorítógyűrűkhöz, Teljes hossz: 220mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	719955 220
GTIN	4003773231202
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

Speciális kialakítású hegyek megfogó lyukak nélküli szorítógyűrűk szereléséhez. Nyitórugóval. Fogó barnított, száruk műanyag bevonattal. Pofák 30°-ban hajlítva.

**Felhasználás:**

Megfogó lyukak nélküli rugós szorítógyűrűkhöz és biztosítógyűrűkhöz.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5743**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt és olajban edzett.

### Műszaki leírás

Seeger gyűrű fogók használata	Megfogó lyukak nélküli rugós szorítógyűrűk és biztosítógyűrűk
Teljes hossz	220 mm
Tengely Ø-höz	12-től mm
Nyílásméret min	2,2 mm
Pofaalak	30°-ban hajlított
Nyél	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Barnított
Illeszték beépített nyitórugóval	igen
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó