

**KOMET KUB Centron® fúrókorona, Ø DC: 65mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236650 65
GTIN	4047109095182
Árucikk kategória	24L

Leírás**Kivitel:**

- **Biztonságos fúrás 8 (9)×D-ig.**
- **Központosítás a központosító csúccsal és a megvezető betétekkel.**
- **Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.**
- **A megvezető betétek Ø-je a 0,4 mm sarokrádiuszú váltólapkához igazodik. Átmenő furatoknál a megvezető betétek Ø-je hézagolólemezekkel igazítható.**

Felhasználás:

- **Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.**
- **236655 – 236657 sz. központosító csúccsal.**
- **236740 – 237080 sz. váltólapkával.**

Alkalmazható:

Alaptest 236652 – 236654 sz.

Tartalom:

Fúrókorona megvezető betéttel (tartalék megvezető betét a 236658 sz. alatt). Ø 65 mm-től váltólapka betétekkel (a váltólapka betét Ø-ben kívül +1 mm-rel állítható).

Műszaki leírás

Központosító csúcs méret	65
--------------------------	----

Alaptest méret	65
Váltólapka ISO kód	WOEX 05T304
Csavar alaptesthez	239655 20IP3
Váltólapka csavar készlet	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Vágóélek száma Z	1
Sorozat	KUB Centron®
Névleges Ø D	65
Coll Ø	2 9/16 coll
Fúrasi felhasználás	Központfúrás
Fúrasi felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrasi felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrasi felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

KOMET KUB Centron® HSS központosító csúcs Típus 65	236655 65
KOMET KUB Centron® HSS központosító csúcs Típus 65	236656 65
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP3	239655 20IP3
KOMET® alaptest Ø DC 65 mm	236654 65
KOMET® alaptest Ø DC 65 mm	236653 65
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm	211750 1,3
KOMET® alaptest Ø DC 65 mm	236652 65
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP2	239655 8IP2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP