

**DNMG 150612, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250798 CA510
GTIN	4960664698301
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150612 CA510 Minőség: CA510
Forgácstörő: PS
Fogásmélység a_p : 1 - 4 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 450 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 450 m/min
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácstörő	PS
Fogásmélység a_p	1 - 4 mm

Minőség	CA510
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz