

Garant**eco-QT esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251903 25/08
GTIN	4045197651082
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Előny:

Szerszám nélküli váltólapka csere. **Oldja ki a rögzítés gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be kallantyús rögzítést.**

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DWLNR/L 2525X08

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0804..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 32 mm

Teljes hossz L: 103,5 mm

Alátétlapka: 259031 19

Műszaki leírás

Lapkaméret	8 mm
Fejhossz L ₁	32 mm

Alátétlapka	259031 19
Működő szélesség L ₄	32 mm
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Csavar alátétlapkához	259025 1
Kallantyú	259038 10
Kés ISO kódja	DWLNRL 2525X08
Szárméret	25 mm
Teljes hossz L	103,5 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 19	259031 19
Alátétlapka	259218
Csavar alátétlapkához	259167
Alátétlapka	259214
Szorítóköröm	259354
Alátétlapka Típus 11	259031 11
Csavar alátétlapkához Típus 1	259025 1
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500

