

**VNMG 160408, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 251754 CA6525 |
| GTIN | 4960664513215 |
| Árucikk kategória | 25E |

Leírás

VNMG 160408 CA6525 Minőség: CA6525
Forgácstörő: MQ
Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------------|
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Fő felhasználás | M |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 60 - 220 m/min |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Előtolás f | 0,05 - 0,25 mm/ford, |
| Forgácstörő | MQ |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Minőség | CA6525 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | VNMG 160408 |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |