

Garant**eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/06 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251904 16/06
GTIN	4045197651099
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: PWLNR/L 1620X06

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0604..

Működő szélesség L₄: 25 mm

Fejhossz L₁: 30 mm

Teljes hossz L: 77 mm

Alátétlapka: 259031 9

Műszaki leírás

Lapkaméret	6 mm
Kés ISO kódja	PWLNR/L 1620X06
Fejhossz L ₁	30 mm
Szárméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0604..

Alátétlapka	259031 9
Könyökemelő	259015 6
Rugó	259046 2
Működő szélesség L ₄	25 mm
Könyökemelő csavar	259018 4
Teljes hossz L	77 mm
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 4	259018 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Könyökemelő Típus 6	259015 6
PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Alátétlapka Típus 9	259031 9
Rugó Típus 2	259046 2