

**KOMET KUB Centron® fúrókorona, Ø DC: 59mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236650 59
GTIN	4047109081727
Árucikk kategória	24L

Leírás**Kivitel:**

- **Biztonságos fúrás 8 (9)×D-ig.**
- **Központosítás a központosító csúccsal és a megvezető betétekkel.**
- **Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.**
- **A megvezető betétek Ø-je a 0,4 mm sarokrádiuszú váltólapkához igazodik. Átmenő furatoknál a megvezető betétek Ø-je hézagolólemezekkel igazítható.**

Felhasználás:

- **Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.**
- **236655 – 236657 sz. központosító csúccsal.**
- **236740 – 237080 sz. váltólapkával.**

Alkalmazható:

Alaptest 236652 – 236654 sz.

Tartalom:

Fúrókorona megvezető betéttel (tartalék megvezető betét a 236658 sz. alatt). Ø 65 mm-től váltólapka betétekkel (a váltólapka betét Ø-ben kívül +1 mm-rel állítható).

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	1
Váltólapka ISO kód	WOEX 080404

Csavar alaptesthez	239655 20IP2
Váltólapka csavar készlet	239655 15IP (6,3 Nm)
Alaptest méret	55
Központosító csúcs méret	46
Sorozat	KUB Centron®
Névleges Ø D	59
Fúrési felhasználás	Központfúrás
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

KOMET® alaptest Ø DC 55 mm	236653 55
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP2	239655 20IP2
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP	239655 15IP
KOMET KUB Centron® HSS központosító csúcs Típus 46	236655 46
KOMET® alaptest Ø DC 55 mm	236652 55
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
KOMET® alaptest Ø DC 55 mm	236654 55
KOMET KUB Centron® keményfém központosító csúcs Típus 46	236657 46
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
KOMET KUB Centron® HSS központosító csúcs Típus 46	236656 46

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 1600 cNm

659957 1600