

**Garant****CC.T 09T308, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260152 HB7020
GTIN	4045197698865
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CC.T 09T308 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 350 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,

Forgácstörő	SM
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz