

HOLEX®**DNMG 150604 10 darabos készlet, Minőség: HBX020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250806 HBX020
GTIN	4045197663559
Árucikk kategória	22D

Leírás

DNMG 150604 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység a_p : 1 - 5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 300 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PM
Fogásmélység a_p	1 - 5 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 300 m/min
Minőség	HBX020

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	Furatkés
Sorozat	eco-QT / eco esztergakés
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	QuickTurn esztergakés
Sorozat	Furatfej
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Cserék / élek száma	4
Váltólapka kiosztás	egyenes