

Garant**CC.T 120404, Minőség: CB7010**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260158 CB7010
GTIN	4045197668271
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 120404 CB7010 Minőség: CB7010

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 240 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	SM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Mellékfelhasználás	M
Fő felhasználás	P

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 240 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 180 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	CB7010
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Cermet
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz