

SONO+SWISS®

Erős ultrahangos tisztítószer, liter: T6



Rendelési adatok

Rendelés száma	082930 T6
GTIN	2050000969140
Árucikk kategória	04E

Leírás

Kivitel:

Különösen kiadós vizes bázisú tisztító koncentrátum (kivétel: a T3 por alakú); speciális fejlesztés ultrahangos tisztító fürdőkhöz történő felhasználáshoz, biológiailag lebomlik. A nagyon kiadós **koncentrátumok** növelik a készülékek élettartamát, tartósak és biológiailag lebomlanak. Az erős tisztítókat kifejezetten ultrahangos kádákhoz fejlesztették ki (habzási viselkedés stb.) és ezért a tisztítás területén használt minden ultrahangos kádhoz alkalmasak a 25 – 130 kHz frekvenciatartományban. Az ultrahang által létrehozott kavitációs erővel az erős tisztítók hatékonyan és mégis kíméletesen oldják fel a szennyeződések az elemekről. Más tisztítószer, melyek nem kifejezetten ultrahangos kádákhoz készültek, bizonyos esetekben ionokat tartalmazhatnak, melyek elősegítik az anyagleválást és a korróziót. Erős korrózióképzők például a halogén ionok, melyek jelentősen csökkentik az anyagok tartósságát. E tekintetben a savas közegben a kloridok és fluoridok a legagresszívebbek.

Felhasználás:

Ultrahangos tisztítóeszközökhöz (pl. 082922; 082923; 082924; 082925 sz.).

Figyelem:

További speciális tisztítószer és más méretű edények külön rendelésre szállíthatók.

Nem minden országba szállítható.

Az alkalmazási táblázatot a következő katalógus oldal találja.

Veszélyes anyag jelölés: GHS05 maró

Gyártó jelölése: T6

Felöltési mennyiség, folyadék: 2,5 l

Műszaki leírás

Tisztítószer típus	Erősen savas tisztítószer
Felöltési mennyiség, folyadék	2,5 l
Veszélyes anyag jelölés	GHS05 maró
Hatóidő	2 - 5 min
Tárolási hőmérséklet	-5 - 30 °C
Keverési arány	1 – 5 %
UN szám	UN1805
Veszélyes áru kategória	8
Gyártó jelölése	T6