

**CC.T 09T304, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260196 CA510
GTIN	4960664696505
Árucikk kategória	25E

Leírás

CC.T 09T304 CA510 Minőség: CA510
Forgácstörő: GK
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 3 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 140 - 450 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	GK
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 450 m/min
Fő felhasználás	P

Minőség	CA510
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz