

**Garant****eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/08 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251904 16/08
GTIN	4045197651129
Árucikk kategória	21U

## Leírás

### Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

### Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: PWLNR/L 1620X08

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0804..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 25 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 34 mm

Teljes hossz L: 81 mm

Alátétlapka: 259031 19

## Műszaki leírás

Könyökemelő	259015 3
Lapkaméret	8 mm
Kés ISO kódja	PWLNR/L 1620X08
Szárméret	16 mm
Könyökemelő csavar	259018 3

Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Alátétlapka	259031 19
Rugó	259046 1
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Fejhossz L <sub>1</sub>	34 mm
Teljes hossz L	81 mm
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 3 mm	674242 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Könyökemelő csavar Típus 3	259018 3
Rugó Típus 1	259046 1
Alátétlapka Típus 19	259031 19
Könyökemelő Típus 3	259015 3