

HOLEX®**VNMG 160404 10 darabos készlet, Minőség: HBX130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251832 HBX130
GTIN	4045197665133
Árucikk kategória	22D

Leírás

VNMG 160404 10 darabos készlet HBX130 Minőség: HBX130

Forgácstörő: MM

Fogásmélység a_p : 0,75 - 4 mm

Előtolás f : 0,08 - 0,35 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,75 - 4 mm
Forgácstörő	MM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,08 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Minőség	HBX130

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	eco esztergakés
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	Furatfej
Sorozat	Furatkés
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404
Cserék / élek száma	4
Váltólapka kiosztás	egyenes