

Garant**Mikro kiesztergáló fej Digitális Ø 0,3 – 19,1 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237498
GTIN	4045197816443
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

Kiesztergáló fej hengeres szárral. **Beállítási pontosság 0,001 mm** az Ø-nél a 237601 sz. kijelző egységgel.

Digitális kiesztergáló fej **további, pontos, az Ø-nél 0,001 mm-es leolvasási lehetőséggel, a 237601 sz. digitális leolvasó egység** segítségével (külön rendelje meg).

Ø beállítás a legcsekélyebb fordulási játékkal közvetlen mérőrendszerrel.

Felhasználás:

237621 sz. forgácsoló betéttel, 237624 sz. adapterrel és 237625 sz. váltólapkával.

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	32 mm
Szár Ø D ₂	16 mm
Ø D ₃	7 mm
Külső Ø D ₁	32 mm
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Kiesztergáló szerszám