

Garant**Digitális finombeállítású kiesztergáló készlet kiesztergáló fejjel Ø 9,75 – 88,1 mm, Csatlakozás: HSK63****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237567 HSK63
GTIN	4045197816740
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

237568 sz. **digitális kiesztergáló fejjel**, 237601 sz. **digitális kijelző egységgel**, furatkésekkel és tartozékokkal kofferben.

Beállítási pontosság 0,01 mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm az Ø-nél.

További, pontos 0,001 mm-es leolvasási lehetőség az Ø-nél.

Ø beállítás a legcsekélyebb átfordulási játékkal közvetlen mérőrendszerrel.

A 9,75 – 88,1 mm Ø-höz

Felhasználás:

16 mm szár Ø-jű kiesztergáló acélokhöz és finomfúró hidakhoz. **CC..0602.. típusú ISO** váltólapkával.

Tartalom:

1 kiesztergáló fej: 237568 HSK63 sz.

1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237630 sz. Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); 237632 sz. Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

237634 sz. Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); 237636 sz. Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237640 sz. Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); 237642 sz. Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 váltólapka tartó a hídhoz: 237564 06 sz.

1 váltólapka: 260052 sz. CU7010 (CCMT 060204) méret

1 digitális kijelző egység: 237601 sz.

Alkatrész:

219830 sz. váltólapka csavar.

Ajánlás:

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkákkal.

belső hűtés: igen

Műszaki leírás

Csatlakozás	HSK63
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

Kiesztergáló fej Ø 9,75 – 88,1 mm Csatlakozás HSK63	237568 HSK63
Állítható furatkés	237642
Furatkés	237632
Állítható furatkés	237640
Furatkés	237634
Furatkés	237636
Furatkés	237630
Váltólapka tartó hidakhoz	237565
CC.T 060204 Minőség CU7010	260052 CU7010
Készlet befogó nélkül Ø 9,75 – 88,1 mm	237599
Kijelző egység digitális	237601