

**Garant****Digitális finombeállítású kiesztergáló készlet kiesztergáló fejjel Ø 9,75 – 88,1 mm, Csatlakozás: BT40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237567 BT40
GTIN	4045197816733
Árucikk kategória	29W

**Leírás****Kivitel:**

237568 sz. **digitális kiesztergáló fejjel**, 237601 sz. **digitális kijelző egységgel**, furatkésekkel és tartozékokkal kofferben.

**Beállítási pontosság 0,01 mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm az Ø-nél.**

**További, pontos 0,001 mm-es leolvasási lehetőség az Ø-nél.**

Ø beállítás a legcsekélyebb átfordulási játékkal közvetlen mérőrendszerrel.

**A 9,75 – 88,1 mm Ø-höz**

**Felhasználás:**

16 mm szár Ø-jű kiesztergáló acélokhöz és finomfúró hidakhoz. **CC..0602.. típusú ISO** váltólapkával.

**Tartalom:**

1 kiesztergáló fej: 237568 BT40 sz.

1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237630 sz. Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); 237632 sz. Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

237634 sz. Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); 237636 sz. Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237640 sz. Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); 237642 sz. Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 váltólapka tartó a hídhoz: 237564 06 sz.

1 váltólapka: 260052 sz. CU7010 (CCMT 060204) méret  
1 digitális kijelző egység: 237601 sz.

**Alkatrész:**

219830 sz. váltólapka csavar.

**Ajánlás:**

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkával.

belső hűtés: igen

---

**Műszaki leírás**

Csatlakozás	BT40
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

---

**Tartozék**

Furatkés	237632
Állítható furatkés	237640
Furatkés	237630
Furatkés	237636
Váltólapka tartó hidakhoz	237565
Furatkés	237634
Állítható furatkés	237642
CC.T 060204 Minőség CU7010	260052 CU7010
Kiesztergáló fej Ø 9,75 – 88,1 mm Csatlakozás BT40	237568 BT40
Kijelző egység digitális	237601
Készlet befogó nélkül Ø 9,75 – 88,1 mm	237599