

**Garant****Mikro kiesztergáló fej Digitális Ø 0,3 – 7,1 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237493
GTIN	4045197816436
Árucikk kategória	29W

**Leírás****Kivitel:**

Kiesztergáló fej hengeres szárral. **Beállítási pontosság 0,001 mm** az Ø-nél a 237601 sz. kijelző egységgel.

**Digitális** kiesztergáló fej **további, pontos, az Ø-nél 0,001 mm-es leolvasási lehetőséggel, a 237601 sz. digitális leolvasó egység** segítségével (külön rendelje meg).

Ø beállítás a legcsekélyebb fordulási játékkal közvetlen mérőrendszerrel.

**Felhasználás:**

237621 sz. forgácsoló betéttel, 237624 sz. adapterrel és 237625 sz. váltólapkával.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Ø D <sub>3</sub>	4 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	25 mm
Szár Ø D <sub>2</sub>	10 mm
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Kiesztergáló szerszám