

Garant**Finombeállítású kiesztergáló készlet Ø 9,75 – 30,1 mm, Csatlakozás: SK40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237566 SK40
GTIN	4045197816689
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

237568 sz. **digitális kiesztergáló fejjel**, 237601 sz. **digitális kijelző egységgel**, furatkésekkel és tartozékokkal kofferben.

Beállítási pontosság 0,01 mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm az Ø-nél.

További, pontos 0,001 mm-es leolvasási lehetőség az Ø-nél.

Ø beállítás a legcsekélyebb átfordulási játékkal közvetlen mérőrendszerrel.

A 9,75 – 30,1 mm Ø-höz

Felhasználás:

16 mm szár Ø-jű kiesztergáló acélokhoz és finomfúró hidakhoz. **CC..0602.. típusú ISO** váltólapkákkal.

Tartalom:

1 kiesztergáló fej: 237568 SK40 sz.

1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237630 sz. Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); 237632 sz. Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

237634 sz. Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); 237636 sz. Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 váltólapka tartó a hídhoz: 237564 06 sz.

1 váltólapka: 260052 sz. CU7010 (CCMT 060204) méret

1 digitális kijelző egység: 237601 sz.

Alkatrész:

219830 sz. váltólapka csavar.

Ajánlás:

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkákkal.

belső hűtés: igen

Műszaki leírás

Csatlakozás	SK40
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

Furatkés	237636
Váltólapka tartó hidakhoz	237565
Furatkés	237634
CC.T 060204 Minőség CU7010	260052 CU7010
Furatkés	237630
Kiesztergáló fej Ø 9,75 – 88,1 mm Csatlakozás SK40	237568 SK40
Furatkés	237632
Készlet befogó nélkül Ø 9,75 – 164 mm	237598
Kijelző egység digitális	237601