

Garant**Finombeállítású kiesztergáló készlet Ø 9,75 – 30,1 mm, Csatlakozás: HW63****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237566 HW63
GTIN	4045197816672
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

237568 sz. **digitális kiesztergáló fejjel**, 237601 sz. **digitális kijelző egységgel**, furatkésekkel és tartozékokkal kofferben.

Beállítási pontosság 0,01 mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm az Ø-nél.

További, pontos 0,001 mm-es leolvasási lehetőség az Ø-nél.

Ø beállítás a legcsekélyebb átfordulási játékkal közvetlen mérőrendszerrel.

A 9,75 – 30,1 mm Ø-höz

Felhasználás:

16 mm szár Ø-jű kiesztergáló acélokhoz és finomfúró hidakhoz. **CC..0602.. típusú** ISO váltólapkákkal.

Tartalom:

1 kiesztergáló fej: 237568 sz. HW63

1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237630 sz. Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); 237632 sz. Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

237634 sz. Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); 237636 sz. Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 váltólapka tartó a hídhoz: 237564 06 sz.

1 váltólapka: 260052 sz. CU7010 (CCMT 060204) méret

1 digitális kijelző egység: 237601 sz.

Alkatrész:

219830 sz. váltólapka csavar.

Ajánlás:

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkákkal.

belső hűtés: igen

Műszaki leírás

Csatlakozás	HW63
Energiaellátás	Elemes
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081557 LR3
A tartalmazott elemek száma	1
Elem típusa	LR3
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

Váltólapka tartó hidakhoz	237565
Furatkés	237632
Furatkés	237634
Furatkés	237636
CC.T 060204 Minőség CU7010	260052 CU7010
Kiesztergáló fej Ø 9,75 – 88,1 mm Csatlakozás HW63	237568 HW63
Furatkés	237630
Készlet befogó nélkül Ø 9,75 – 164 mm	237598
Kijelző egység digitális	237601