

**Garant****CC.T 09T308, Minőség: HU7310**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260152 HU7310
GTIN	4045197668219
Árucikk kategória	21G

## Leírás

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 4 mm
Fő felhasználás	N
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	350 - 600 m/min
Forgácstörő	AM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás $f$	0,05 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HU7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM

Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz