

HEDI

Kábeltekerceselő F, B, PL, CZ országokba, Típus: 10N



Rendelési adatok

Rendelés száma	081195 10N
GTIN	4003644016976
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Kábeltekerceselő **megvezetett lehúzó és feltekerceselő automatikával, fordulatonként többszöri reteszeléssel**. Nagyon törésálló, zárt **műanyag ház**. Termikus **túlterhelés elleni védelem**, robusztus H07RN-F neoprén kábel csatlakozóval.

Egyszerű fali ill. mennyezeti felszerelés **150° forgatási tartománnyal**.

Funkció:

IP24: fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen védett, az érintkezést azonban kerülni kell.

Felhasználás:

Továbbfejlesztett ergonómia, munkavégzés feszülő kábelek nélkül - a rend biztosításával - és a padlón fekvő kábelek jelentette baleset- és sérülésveszély elkerülésével.

Figyelem:

Az automatikus tömlőtekerceselőket lásd a 080066 – 080079 cikkszámoknál.

Műszaki leírás

Hossz	325 mm
Kábel kategória	H07RN-F
Névleges teljesítmény letekerve	2000 (16 A) W
Készülék ház anyaga	Műanyag

Magasság	275 mm
Kábel anyaga	Neoprén gumi
Típus	10N
Szélesség	185 mm
Kábel szerkezete	3G1,5
Kábelhossz	10 m
Névleges feszültség	250 V
IP védettségi osztály	IP 24
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	E
Termék fajtája	Kábeltekercselő