

Esztergákés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	251009 25/16
GTIN	4045197650689
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	CKJNR/L 2525M16
Kallantyú	259038 17
Szárméret	25 mm
Fejhossz L ₁	32 mm
Alátétlapka	259031 6
Rugó készlet	259044 3
Rugó	259046 3
Hozzávaló váltólapka	KNUX 1604.. R/L
Lapkaméret	16 mm
Szorítóköröm csavar	259021 3
Működő szélesség L ₄	32 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Szorítóköröm Típus 17	259038 17
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 4 mm	674242 4
Rugó készlet10 darabos Típus 3	259044 3
Csavar szorítókörömhöz Típus 3	259021 3
Rugó Típus 3	259046 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Alátétlapka Típus 6	259031 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600