



## KNUX 160405R 10 darabos készlet, Minőség: HBX020



### Rendelési adatok

Rendelés száma	251050 HBX020
GTIN	4045197663757
Árucikk kategória	22D

### Leírás

KNUX 160405R 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Forgácstörő: 2,2 mm

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 5 mm

Előtolás  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 300 m/min

### Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,2 - 0,7 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,5 mm
Forgácstörő	PM
Forgácstörő	2,2 mm
Fogásmélység $a_p$	1 - 5 mm
Minőség	HBX020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 300 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160405R
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz