

**Garant****eco-QT esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251903 20/08
GTIN	4045197651075
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

**Előny:**

Szerszám nélküli váltólapka csere. **Oldja ki a rögzítés gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be kallantyús rögzítést.**

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DWLNR/L 2025X08

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0804..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 32 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 32 mm

Teljes hossz L: 91 mm

Alátétlapka: 259031 19

**Műszaki leírás**

Kés ISO kódja	DWLNR/L 2025X08
Lapkaméret	8 mm

Alátétlapka	259031 19
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Csavar alátétlapkához	259025 1
Kallantyú	259038 10
Szárméret	20 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	32 mm
Teljes hossz L	91 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítóköröm	259354
Alátétlapka	259214
Szorítóköröm Típus 10	259038 10
Csavar alátétlapkához Típus 1	259025 1
Alátétlapka Típus 11	259031 11
Alátétlapka	259218
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Alátétlapka Típus 19	259031 19

Csavar alátétlapkához

259167