

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251009 32/16
GTIN	4045197654656
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugó készlet	259044 3
Lapkaméret	16 mm
Fejhossz L ₁	32 mm
Kallantyú	259038 17
Szorítóköröm csavar	259021 3
Hozzávaló váltólapka	KNUX 1604.. R/L
Működő szélesség L ₄	40 mm
Rugó	259046 3
Kés ISO kódja	CKJNR/L 3232P16
Alátétlapka	259031 6
Szárméret	32 mm
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Csavar szorítókörömhöz Típus 3	259021 3
Szorítóköröm Típus 17	259038 17
Rugó készlet 10 darabos Típus 3	259044 3
Alátétlapka Típus 6	259031 6
Rugó Típus 3	259046 3
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 4 mm	674242 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600