

Garant**CC.T 120404, Minőség: HU7310**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260158 HU7310 |
| GTIN | 4045197668417 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Fogásmélység a_p | 0,1 - 4 mm |
| Fő felhasználás | N |
| Előtolás f | 0,05 - 0,5 mm/ford, |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Forgácstörő | AM |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 350 - 600 m/min |
| Minőség | HU7310 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Szerszámanyag | HM |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Váltólapka ISO kód | CCMT 120404 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Tűrés | G |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |