

**DNMG 150612, Minőség: CA4515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250798 CA4515
GTIN	4960664600656
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150612 CA4515 Minőség: CA4515
Forgácstörő: STD
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,7 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 110 - 360 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás	K
Előtolás f	0,05 - 0,7 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Forgácstörő	STD
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 360 m/min

Minőség	CA4515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz