

**CCMT 060202, Minőség: CA6525**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260190 CA6525
GTIN	4960664491766
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácstörő	GK
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 140 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Cserék / élek száma	2

Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz