

Garant**CC.T 120404, Minőség: HB7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260158 HB7310
GTIN	4045197668394
Árucikk kategória	21G

Leírás

Műszaki leírás

Forgácstörő	AM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Fő felhasználás	N
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HB7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM

Váltólapka ISO kód	CCMT 120404
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz