

**KOMET® alaptest, 4×D, Ø DC: 46mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236653 46
GTIN	4047109095915
Árucikk kategória	24K

Leírás**Kivitel:**

- Folyamatbiztos 4×D-ig.
- Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.
- ABS szárkivitel.

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

Figyelem:

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Hozzávaló fúrókorona	46 - 54 mm
ABS® szár Ø D _s	80 mm
Alaptest Ø d ₁	44,5 mm
Teljes hossz L _{ges}	280 mm
Hasznos hossz L ₁	215 mm
Névleges Ø D	46
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4×D
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

