

Garant
eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/08 mm


Rendelési adatok

Rendelés száma	251904 25/08
GTIN	4045197651143
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: PWLNR/L 2525X08

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0804..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 34 mm

Teljes hossz L: 105,5 mm

Alátétlapka: 259031 19

Műszaki leírás

Könyökemelő csavar	259018 3
Rugó	259046 1
Alátétlapka	259031 19
Lapkaméret	8 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm

Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Fejhossz L ₁	34 mm
Szárméret	25 mm
Könyökemelő	259015 3
Kés ISO kódja	PWLNRL/L 2525X08
Teljes hossz L	105,5 mm
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 3	259018 3
Alátétlapka Típus 19	259031 19
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Könyökemelő Típus 3	259015 3
Rugó Típus 1	259046 1
PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 3 mm	674242 3