


KNUX 160410R 10 darabos készlet, Minőség: HBX020

Rendelési adatok

Rendelés száma	251056 HBX020
GTIN	4045197663832
Árucikk kategória	22D

Leírás

KNUX 160410R 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Forgácstörő: 2,2 mm

Fogásmélység a_p : 1 - 5 mm

Előtolás f : 0,2 - 0,7 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 300 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	1 - 5 mm
Forgácstörő	2,2 mm
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	1 mm
Előtolás f	0,2 - 0,7 mm/ford,
Forgácstörő	PM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HBX020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 300 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160410R
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz