

**KOMET KUB Centron® Powerline fúrókorona, Ø DC: 34mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236651 34
GTIN	4047109227071
Árucikk kategória	24L

**Leírás****Kivitel:**

A fúrócsúcs pontosan megvezeti a szerszámot a fúrástengelyben és ezáltal biztosítja az egyenességet, a maximális folyamatbiztonságot és stabilitást akár 9xD furatmélységben. Megfúrás sík egyenes felületeken vezetőfurat nélkül lehetséges. Fúrókorona megvezető betét és azok beállítása nélkül.

**Felhasználás:**

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz. A 236659 sz. központosító csúccsal. A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

**Műszaki leírás**

Központosító csúcs méret	50
Vágóélek száma Z	2
Váltólapka ISO kód	SOEX 110508
Váltólapka csavar készlet	239652 15IP2 (2,8 Nm)
Csavar alaptesthez	239653 15IP
Alaptest méret	33

Sorozat	KUB Centron®
Névleges Ø D	34
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Zsákfurat fúrása
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus® szorítócsavar készlet10 darabos Profil 15IP	239653 15IP
Torx Plus® szorítócsavar készlet10 darabos Profil 15IP	239652 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8