

**KOMET® alaptest, 4×D, Ø DC: 55mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236653 55
GTIN	4047109095922
Árucikk kategória	24K

Leírás**Kivitel:**

- **Folyamatbiztos 4×D-ig.**
- **Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.**
- **ABS szárkivitel.**

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

Figyelem:

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Alaptest Ø d ₁	53,5 mm
Teljes hossz L _{ges}	325 mm
Hasznos hossz L ₁	260 mm
Hozzávaló fúrókorona	55 - 64 mm
ABS® szár Ø D _s	80 mm
Névleges Ø D	55
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4×D
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

