

Hosszabbító vezeték F, B, PL, CZ országoknak, 250 V, Típus: 25N



Rendelési adatok

Rendelés száma	081183 25N
GTIN	4007123251513
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Szabadban és nedves helyiségekben történő használat megengedett (IP44).

F, B, PL és CZ országok dugaszoló aljzataival. Olajjal, benzinnel, UV-sugárzással szemben ellenálló.

Neoprén gumikábel fröccsenő víznek ellenálló gumi dugasszal és aljzattal.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Műszaki leírás

Kábelhossz	25 m
Kábel anyaga	Neoprén
Országok	F; B; PL; CZ
Kábel szerkezete	3G1,5
Kábel kategória	H07RN-F
Típus	25N

Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
IP védettségi osztály	IP 44
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	E
Terméknév attribútum	250 V
Hálózati feszültség	250 V
Termék fajtája	Hosszabbító kábel

Tartozék

Függesztő rendszer CableFix Típus XL	081191 XL
Függesztő rendszer CableFix Típus S	081191 S
Függesztő rendszer CableFix Típus L	081191 L