

Garant**eco esztergakés, rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 20/06 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251905 20/06
GTIN	4045197651167
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: PWLNR/L 2020X06

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0604..

Működő szélesség L₄: 25 mm

Fejhossz L₁: 30 mm

Teljes hossz L: 89 mm

Alátétlapka: 259031 9

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	WN.. 0604..
Fejhossz L ₁	30 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Lapkaméret	6 mm
Szárméret	20 mm

Kés ISO kódja	PWLNRL 2020X06
Könyökemelő csavar	259018 4
Rugó	259046 2
Könyökemelő	259015 6
Alátétlapka	259031 9
Teljes hossz L	89 mm
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő Típus 6	259015 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Rugó Típus 2	259046 2
Könyökemelő csavar Típus 4	259018 4
Alátétlapka Típus 9	259031 9
PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 2,5 mm	674242 2,5