

**KOMET® alaptest, 4×D, Ø DC: 65mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236653 65
GTIN	4047109095939
Árucikk kategória	24K

Leírás**Kivitel:**

- Folyamatbiztos 4×D-ig.
- Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.
- ABS szárkivitel.

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

Figyelem:

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	375 mm
Hasznos hossz L_1	295 mm
Hozzávaló fúrókorona	65 - 71 mm
Alaptest $\varnothing d_1$	63,5 mm
ABS® szár $\varnothing D_s$	80 mm
Névleges $\varnothing D$	65
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4×D
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

