


**KNUX 160410R 10 darabos készlet, Minőség: HBX020**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	251096 HBX020
GTIN	4045197664075
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

KNUX 160410R 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PG

Forgácstörő: 3,2 mm

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 6 mm

Előtolás  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 300 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	1 - 6 mm
Sarokrádiusz	1 mm
Forgácstörő	3,2 mm
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PG
Előtolás $f$	0,2 - 0,7 mm/ford,
Minőség	HBX020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 300 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160410R
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz