

KÄRCHER**Alkatrésztisztító készülék, Típus: BIO****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082940 BIO
GTIN	2050001938077
Árucikk kategória	03P

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű anyagokból készült alkatrész tisztító. A tisztítás **oldószer nélküli**, vizes bázisú tisztítószerrel történik, és gond nélkül eltávolítja a zsírokat, olajokat és egyéb szennyeződések. A megfelelő tisztítószer felhasználásával az alkatrészek ezen felül meghatározott időre konzerválhatóak is. Olajokat, kenőanyagokat és egyéb zsírokat a mikroorganizmusok automatikusan lebontják. Ergonomikus kialakítású munkaterület.

Felhasználás:

Pl. gyártáshoz, karbantartáshoz, műhelyekbe, fémmegmunkáláshoz.

Gyártó jelölése: PC 100 M2 BIO

Hálózati feszültség: 220 - 240 V

Áramfázisok száma: 1

Tartály űrtartalom: 80 l

Készülék hossza összesen: 952 mm

Készülék szélessége összesen: 1181 mm

Műszaki leírás

Fűtőteljesítmény	1 kW
------------------	------

Hasznos terhelés	100 kg
Tartály űrtartalom	80 l
Hálózati frekvencia	50 - 60 Hz
Készülék magassága összesen	1067 mm
Hangnyomásszint	58 dB(A)
Készülék hossza összesen	952 mm
Készülék szélessége összesen	1181 mm
Maximális hőmérséklet	40 °C
Áramfázisok száma	1
Súly	44 kg
Ház / váz anyaga	HDPE-műanyag
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Bekötési teljesítmény	1 kW
Nyomás	0,3 bar
Gyártó jelölése	PC 100 M2 BIO
Szállított mennyiség	900 l/h
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Alkatrésztisztító készülék

Tartozék

Alkatrész tisztító szer BIO Gyártó jelölése BCPMS	082942 BCPMS
Alkatrész tisztító szer BIO Gyártó jelölése BIO20	082942 BIO20
Szűrőbetét, 3 rétegű, BIO alkatrész tisztítóhoz Típus BIO	082948 BIO