

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251916 20/08
GTIN	4045197651334
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	20 mm
Könyökemelő	259015 2
Rugó készlet	259044 2
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Fejhossz L ₁	20 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Lapkaméret	8 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Kés ISO kódja	PWLNRL 2020K08
Alátétlapka	259031 40
Könyökemelő csavar	259018 2
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Alátétlapka Típus 40	259031 40
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500