

Garant**eco esztergakés, rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 25/06 mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 251905 25/06 |
| GTIN | 4045197651174 |
| Árucikk kategória | 21U |

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: PWLNR/L 2525X06

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0604..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 30 mm

Teljes hossz L: 101,5 mm

Alátétlapka: 259031 9

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Működő szélesség L ₄ | 32 mm |
| Lapkaméret | 6 mm |
| Fejhossz L ₁ | 30 mm |
| Hozzávaló váltólapka | WN.. 0604.. |
| Szárméret | 25 mm |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Rugó | 259046 2 |
| Könyökemelő | 259015 6 |
| Alátétlapka | 259031 9 |
| Kés ISO kódja | PWLNRL 2525X06 |
| Könyökemelő csavar | 259018 4 |
| Teljes hossz L | 101,5 mm |
| Felhasználás módja | balos |
| Szabvány | DIN ISO 5610 |
| belső hűtés | igen |
| Beállítási szög κ | 95 fok |
| Termék fajtája | Esztergakés |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 2,5 mm | 674242 2,5 |
| Könyökemelő csavar Típus 4 | 259018 4 |
| Rugó Típus 2 | 259046 2 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659906 500 |
| Könyökemelő Típus 6 | 259015 6 |
| Alátétlapka Típus 9 | 259031 9 |