

**KOMET® alaptest, 4×D, Ø DC: 72mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236653 72
GTIN	4047109095908
Árucikk kategória	24K

**Leírás****Kivitel:**

- **Folyamatbiztos 4×D-ig.**
- **Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.**
- **ABS szárkivitel.**

**Felhasználás:**

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

**Figyelem:**

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló fúrókorona	72 - 81 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	325 mm
Alaptest Ø d <sub>1</sub>	70,5 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	405 mm
ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	100 mm
Névleges Ø D	72
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4×D
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

