

**Garant****Esztergákés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251008 25/16
GTIN	4045197650672
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Rugó készlet	259044 3
Fejhossz L <sub>1</sub>	32 mm
Lapkaméret	16 mm
Szárméret	25 mm
Hozzávaló váltólapka	KNUX 1604.. R/L
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Szorítóköröm csavar	259021 3
Alátétlapka	259031 4
Kallantyú	259038 16
Rugó	259046 3
Kés ISO kódja	CKJNR/L 2525M16
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Rugó készlet 10 darabos Típus 3	259044 3
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Rugó Típus 3	259046 3
Alátétlapka Típus 4	259031 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 4 mm	674242 4
Csavar szorítókörömhöz Típus 3	259021 3
Szorítóköröm Típus 16	259038 16
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600