

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251912 25/08
GTIN	4045197651266
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	32 mm
Csap	259049 2
Alátétlapka	259031 41
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Csavar készlet	259023 2
Fejhossz L ₁	31 mm
Szárméret	25 mm
Szorítóköröm	259038 12
Kés ISO kódja	MWLNRL 2525M08
Lapkaméret	8 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Alátétlapka Típus 41	259031 41
Csap Típus 2	259049 2
Csavar készlet10 darabos Típus 2	259023 2
Szorítóköröm Típus 12	259038 12
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500