

**KOMET KUB Centron® Powerline fúrókorona, Ø DC: 28mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236651 28
GTIN	4047109227019
Árucikk kategória	24L

**Leírás****Kivitel:**

A fúrócsúcs pontosan megvezeti a szerszámot a fúrástengelyben és ezáltal biztosítja az egyenességet, a maximális folyamatbiztonságot és stabilitást akár 9xD furatmélységben. Megfúrás sík egyenes felületeken vezetőfurat nélkül lehetséges. Fúrókorona megvezető betét és azok beállítása nélkül.

**Felhasználás:**

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz. A 236659 sz. központosító csúccsal. A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

**Műszaki leírás**

Alaptest méret	26
Vágóélek száma Z	2
Váltólapka csavar készlet	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Központosító csúcs méret	50
Csavar alaptesthez	239653 8IP9
Váltólapka ISO kód	SOEX 07T308

Sorozat	KUB Centron®
Névleges Ø D	28
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Zsákfurat fúrása
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP9	239653 8IP9
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP1	239652 8IP1