

Garant**eco esztergakés, rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 16/08 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251905 16/08
GTIN	4045197651181
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: PWLNR/L 1620X08

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0804..

Működő szélesség L₄: 25 mm

Fejhossz L₁: 34 mm

Teljes hossz L: 81 mm

Alátétlapka: 259031 19

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	PWLNR/L 1620X08
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Működő szélesség L ₄	25 mm
Rugó	259046 1
Könyökemelő	259015 3

Szárméret	16 mm
Könyökemelő csavar	259018 3
Lapkaméret	8 mm
Fejhossz L ₁	34 mm
Alátétlapka	259031 19
Teljes hossz L	81 mm
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 3	259018 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Könyökemelő Típus 3	259015 3
Alátétlapka Típus 19	259031 19
PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 3 mm	674242 3
Rugó Típus 1	259046 1