

 KOMET**KOMET® alaptest, 8×D, Ø DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236654 20
GTIN	4047109076211
Árucikk kategória	24K

**Leírás****Kivitel:**

- Folyamatbiztos 8 (9)×D-ig.
- Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.
- ABS szárkivitel.

**Felhasználás:**

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

**Figyelem:**

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	235 mm
ABS® szár $\varnothing D_s$	50 mm
Hasznos hossz $L_1$	200 mm
Alaptest $\varnothing d_1$	19 mm
Hozzávaló fúrókorona	20 - 25 mm
Névleges $\varnothing D$	20
Váltólapkás fúró furatmélység max.	8×D
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

